



Main Specification

ITEM	VALUE
E.F.L	1.34±5%
F.F.L	1.6±0.2
F.NO	2.0±5%
Sensor(3um)	H5.76×V3.24=D6.61
Distortion	-14.0%±5%@5.54mm
FOV	HFOV 202°±3°@5.54mm
	VFOV 127.2°±2°
	DFOV /
RE-ILL	(51±5)%@4.5mm
IR Filter	650±10nm
CRA	(17.6±3)°@5.54mm

Notes:
1.Barrel&Cap Material:A6061;Colour:Black

描 图
旧底图登记号
底图登记号
所属装配

					材料(HSF)		宁波舜宇车载光学技术有限公司 NINGBO SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH CO.,LTD.	
							名称	
					单位	mm	比例	5:1
					页码	1/1	数量	1
					设计		图号	
					校 对		AT205A 车载环视镜头	
					工 艺		AT205A-0JG	
					审 核			
					标 准 化			
					批 准			
					图 纸 标 记			