

镜头参数 (Parameter of Lens)


型号 (Model) :

CS-25IR (5MP)



分辨率 (Resolution)	5 Megapixel			
像面尺寸 (Image format)	1/2"			
焦距 (Focal length)	25mm			
通光孔径 (Aperture)	F2.0			
接口 (Mount)	CS			
视场角 (Field Angle) D×H×V(°)	°	1/2"	1/3"	1/4"
	D	18.8	13.8	10.3
	H	15.04	11	8.24
V	11.28	8.3	6.18	
畸变 (Optical Distortion)	1.00%	0.55%	0.32%	
最近物距 (M. O. D.)	0.3m			
外形尺寸 (Dimension)	Φ28×32.4mm			
重量 (Weight)	40±2g			
法兰后焦距 (Flange BFL)	12.5mm			
光学后焦距 (BFL)	11.98mm			
机械后焦距 (MBF)	6.1mm			
日夜共焦 (IR Correction)	Yes			
操作方法 (Operation)	光圈 (Iris)	固定光圈 (Fixed)		
	聚焦 (Focus)	/		
	变焦 (Zoom)	/		
工作温度 (Operating temperature)	-20℃~+60℃			

尺寸 (Size)



尺寸公差 Size tolerance (mm) :	0-10±0.05	10-30±0.10	30-120±0.20
角度公差 Angle tolerance	±2°		